


# UNIDAD DE GUÍA CON SUJECIÓN CENTRAL MILLION GUIDE



2024.96.



## Descripción:

Las unidades de guía Million Guide FIBRO tienen su aplicación siempre cuando se requieren rigidez, estabilidad y precisión de guiado.

Estas propiedades quedan garantizadas gracias a la amplia superficie de apoyo de las agujas de rodamientos.

Aptas para velocidades de recorrido hasta 50 m/min. y temperaturas de trabajo hasta 80 °C.

## Material:

Jaulas de agujas: Plástico

Agujas: Acero templado

Casquillos de guía: Aleación de acero de herramientas, templado a  $60 \pm 2$  HRC

Columna de guía: Aleación de acero de herramientas, templado a  $60 \pm 2$  HRC

Arandela: Acero

## Ejecución:

La unidad de guía consiste en una columna de guía emparejada con casquillos y jaulas de agujas.

Columna de guía e casquillo de guía son ejecutados de:

$\varnothing 16$  con 4 Superficies de fricción

$\varnothing 12$ ,  $\varnothing 20$  -  $\varnothing 30$  con 6 Superficies de fricción

## Nota:

¡Montaje de la unidad de guía conforme a las correspondientes instrucciones!


¡El casquillo de guía debe pegarse!

\* Orificio de alojamiento

Solo la jaula de agujas puede utilizarse como pieza de repuesto.

Número de pedido para pieza de repuesto de jaula de agujas, véase tabla.

## Sección de la unidad de guía



## UNIDAD DE GUÍA CON SUJECIÓN CENTRAL MILLION GUIDE

### 2024.96. Unidad de guía con sujeción central MILLION GUIDE

d <sub>1</sub>	12	16	20	25	28
d <sub>2</sub>	12,5	16,5	20,5	25,5	28,5
d <sub>3</sub>	19	23	27	32	35
d <sub>6</sub>	22	28	34	40	45
m	M5x8	M6x15	M8x20	M8x20	M8x20
l <sub>4</sub>	12	16	20	25	28
l <sub>6</sub>	4	5	5	5	5
l <sub>7</sub>	30	30	46	56	66
l <sub>8</sub>	30	40	50	60	65
l <sub>9</sub>	-	-	20	20	20
Código de pedido	2024.94.012	2024.94.016	2024.96.020	2024.96.025	2024.96.028
Jaula de agujas					
l <sub>3</sub>	l <sub>2</sub>				
50	40 50 60				
60	40 50 60				
70	40 50 60	40 50 60			
80		40 50 60 70	50 60 70		
90		50 60 70 80	50 60 70 80	60 70 80	70 80 90
100			60 70 80 90	60 70 80 90	70 80 90
110				70 80 90	70 80 90

### Ejemplo de código:

Unidad de guía con sujeción central MILLION GUIDE	=	2024.96.
Diámetro de guía d <sub>1</sub>	20 mm =	020.
Longitud hasta valona l <sub>3</sub>	80 mm =	080.
Longitud con valona l <sub>2</sub>	50 mm =	050
Código	=	2024.96. 020. 080. 050